

DC-DC  
模塊型快選表

# DC-DC轉換器快選表

應用	封裝	系列		功率	輸入電壓	輸出電壓	輸出穩壓	隔離電壓	工作溫度	尺寸 (長 x 寬 x 高 mm)	安規		
		圖片	型號										
醫療產業	SIP		MDS01-N	1W	5V(4.5~5.5V) 12V(10.8~13.2V) 24V(21.6~26.4V)	3.3V 5V 12V 15V	無穩壓	6KVDC	-40~+95°C	19.7 x 7.1 x 11.5			
			MDD01-N			±5V ±12V ±15V							
			MDS02-N	2W	5V(4.5~5.5V) 12V(10.8~13.2V) 24V(21.6~26.4V)	3.3V 5V 12V 15V		6KVDC	-40~+95°C	19.7 x 7.1 x 11.5			
			MDD02-N			±5V ±12V ±15V							
	DIP24		MDS03	3W	12V, 48V(9~36V) 24V, 48V(18~75V)	5V 12V 15V	穩壓	6KVDC/ 4.2KVAC	-40~+90°C	31.8 x 20.3 x 12.2			
			MDD03			±5V ±12V ±15V							
			MDS06	6W	12V, 24V(9~36V) 24V, 28V(18~75V)	5V 12V 15V		6KVDC/ 4.2KVAC	-40~+90°C	31.8 x 20.3 x 12.2			
			MDD06			±5V ±12V ±15V							
2" x 1"	2" x 1"		MDS15	15W	12V(9~18V) 24V(18~36V) 48V(36~75V)	5V 12V 15V 24V		4KVAC	-40~+90°C	50.8 x 25.4 x 12			
			MDS20	20W	12V(9~18V) 24V(18~36V) 48V(36~75V)	5V 12V 15V 24V		4KVAC	-40~+90°C	50.8 x 25.4 x 12			